

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614870 13
GTIN	4013288212597
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbyttbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	8,5 mm
nyckellängd L	177 mm
Käftbredd b	27,3 mm
ring-Ø D	25 mm
nyckelvidd	13 mm
Käfthöjd h_1	7 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 2	614850 2
-----------------------------------	----------