

Garant**Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 8X9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	8 mm
Totallängd L	128 mm
maximal ringhöjd h ₂	7,4 mm
maximal ringhöjd h ₁	7,4 mm
Nyckelvidd ₂	9 mm
maximal ring-Ø D2	21,5 mm
maximal ring-Ø D1	18,2 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	5
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel