

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 24
GTIN	4045197553263
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	10,2 mm
Käftbredd b	50,8 mm
nyckellängd L	325 mm
ring- \emptyset D	47,1 mm
nyckelvidd	24 mm
Ringhöjd h_2	14,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktlag

Skruvnyckel