

Garant**Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 10X11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring-Ø D2	23,1 mm
maximal ring-Ø D1	21,5 mm
Nyckelvidd ₁	10 mm
maximal ringhöjd h ₂	8,2 mm
Nyckelvidd ₂	11 mm
maximal ringhöjd h ₁	7,6 mm
Totallängd L	150 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	5
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 1	614850 1
-----------------------------------	----------