



JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	614870 18
GTIN	4013288212658
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	11 mm
Käftbredd b	39 mm
Käfthöjd h_1	9 mm
nyckellängd L	235 mm
nyckelvidd	18 mm
ring- \emptyset D	33,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel