

Garant**Skruvdragarsats, för Torx Plus®, Antal skruvmejslar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	625945 8
GTIN	4045197923400
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Krafthandtag med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras.

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 625940: strl. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	8
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	625940 20IP
Skruvhållare Typ 1	666425 1
Verktygsskivkäpp längd × bredd 390X320 mm	691520 390X320

Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 7IP	625940 7IP
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	625940 15IP
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 25IP	625940 25IP
Magnetiserare	666450
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 8IP	625940 8IP
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 9IP	625940 9IP
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	625940 10IP
Skruvdragare, för Torx Plus® Torx Plus®-profil 6IP	625940 6IP