

PUK®**"PUK"-såg med universalblad (310) Inställbart handtag****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 581200 |
| GTIN | 4010124300302 |
| Artikelklass | 58Z |

Beskrivning**Utförande:**

Liten och praktisk, god skärförmåga.

Med inställbart, naturlackat trähandtag. Kan monteras var som helst på bågen. Båge av massivt, förnicklat fyrkantstål.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive **universalsågblad** för metall, aluminium, trä och plast. Bladlängd 150 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|------------------|
| totallängd | 310 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Grepposition, inställbar | ja |
| Monterat sågblad | Universalsågblad |
| Produktslag | Bågsåg |

Tillbehör

| | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Sågbladssats, 12 delar "PUK" trä (313)14 tänder/tum | 581260 |
| Sågbladset, 12 delar "PUK"-såg metall (312)32 tänder/tum | 581250 |
| Sågbladssats, 12 delar "PUK" universell (310)25 tänder/tum | 581270 |