



Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	642220 15
GTIN	4045197164483
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	15 mm
Ø utgångssidan	21,6 mm
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats