

**PUK®****Universalsåg "PUK Vario" med universalblad (310) Ergonomiskt handtag****Beställningsdata**

Ordernummer	581230
GTIN	4010124150129
Artikelklass	58Z

**Beskrivning****Utförande:**

Liten och praktisk, god skärförmåga.

**Med fast, ergonomiskt handtag.** Kraftig båge för hög bladspänning.

Liten och lätthanterlig sågram, bra skärkapacitet.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygel. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygel. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **universalsågblad** för metall, aluminium, trä och plast. Bladlängd 150 mm.

Bladlängd: 150 mm

totallängd: 260 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd	260 mm
Bladlängd	150 mm
Grepposition, inställbar	nej
Monterat sågblad	Universalsågblad
Produktslag	Bågsåg

---

**Tillbehör**

Sågbladssats, 12 delar "PUK" universell (310)25 tänder/tum	581270
Sågbladssats, 12 delar "PUK" metall (312)32 tänder/tum	581250
Sågbladssats, 12 delar "PUK" trä (313)14 tänder/tum	581260