

PUK®**Universalsåg "PUK" med universalblad (310) Ergonomiskt handtag****Beställningsdata**

Ordernummer	581240
GTIN	4010124306304
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Liten och praktisk, god skärförmåga.

Med fast, ergonomiskt handtag. Båge av svart pulverlackerat rundstål.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavsiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavsiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive **universalsågblad** för metall, aluminium, trä och plast. Bladlängd 150 mm.

Bladlängd: 150 mm

total längd: 240 mm

Teknisk beskrivning

total längd	240 mm
Bladlängd	150 mm
Grepposition, inställbar	nej
Monterat sågblad	Universalsågblad
Produktslag	Bågsåg

Tillbehör

Sågbladssats, 12 delar "PUK" universell (310)25 tänder/tum	581270
Sågbladssats, 12 delar "PUK" metall (312)32 tänder/tum	581250
Sågbladssats, 12 delar "PUK" trä (313)14 tänder/tum	581260