

Garant**Handsågblad ensidigt Bimetall, progressiv****Beställningsdata**

Ordernummer	582500
GTIN	4045197699183
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sågblad för höga krav med bästa skärförmåga och livslängd. Av **bimetall** = tänder av snabbstål, härdade, rygg av högflexibelt fjäderstål. **Obrytbart – säkerhet på arbetsplatsen!** Av **bimetall** med **progressiv tandning 32 – 24 – 18 tänder**. Enkel sågningsstart, tunna material fladdrar inte vid sågning (32 tänder), hög avverkning tack vare stort tandavstånd (18 tänder), **universellt användbar**, lång brukstid och mycket ekonomisk.

Mått: 300×13×0,65 mm.

OBS!:

Maskinsågblad hittar du under nr. 171000 / 171150.

Bladlängd: 300 mm

Tänder per tum: 32 – 24 – 18

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	32 – 24 – 18
bladtjocklek	0,65 mm
Bladlängd	300 mm
bladhöjd	13 mm
Produktslag	Bågsågblad