



Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 30X34mm



Beställningsdata

Ordernummer	615000 30X34
GTIN	4018754021147
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

Fördel:

AS-Drive profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	30 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	50 mm
nyckellängd L	365 mm

maximal ring-Ø D ₁ max	44 mm
Nyckelvidd ₂	34 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel