



Reservsågblad Kuttertandning, Bladlängd: 760mm



Beställningsdata

Ordernummer	581810 760
GTIN	7311518241711
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Båge av ovalt, lackerat stålrör med spännarm. Sågblad av svenskt stål. **Med härdade tandspetsar.** Precisionsslipade och exakt skränkta tänder.

Kuttertandning (HZ) 4 skäreggar framför rymmaren – alltid skarp. För alla träslag, i synnerhet färskt trä.

Teknisk beskrivning

bladhöjd	18 mm
Bladlängd	760 mm
Tandutförande	Kuttertandning
Produktslag	Bygelsågblad