

**ELTEN****Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 40**

## Beställningsdata

Ordernummer	092231 40
GTIN	4030839220542
Artikelklass	09P

## Beskrivning

### Utförande:

Modern skyddssko i vintage-design.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.**
- **Vadderad plös.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-sula L10, halksäker.**
- **ESD-utrustning.**
- **Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.**
- **Motståndskraftigt oxläder.**
- **Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.**
- **Stålhätta**
- **Metallfritt trampskydd.**
- **TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.**

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Lås	snöre
Ovanläder	Oxläder
Spiktrampskydd	Textil
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Material yttersula	TPU/polyuretan
Skyddsklass	S3
material innerfoder	andningsaktivt textilinnerfoder.
Färg	grå
Skotyp	snörkänga
olja- och bensinbeständig sula	ja
Material tåhätta	Stål
antistatisk	ja
EU-skostorlek	40
Energiupptagning i klacken	ja
metall- och läderfri utrustning	nej
Vattentäthet för hela skon	ja
Serie	VINTAGE
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar

