

**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614900 15
GTIN	4045197442093
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	15 mm
nyckellängd L	230 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	7 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	11 mm
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

