

Garant**Handsågblad ensidigt Bimetall****Beställningsdata**

Ordernummer	582950
GTIN	4045197158123
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sågblad för höga krav med bästa skärförmåga och livslängd. Av **bimetall** = tänder av snabbstål, härdade, rygg av högflexibelt fjäderstål. **Obrytbart – säkerhet på arbetsplatsen!**
Mått: 300×13×0,65 mm.

OBS!:

Maskinsågblad hittar du under nr. 171000 / 171150.

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	300 mm
Produktslag	Bågsågblad