



Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 15mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614950 15 |
| GTIN | 4045197511324 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Material:

Kromvanadinstål, polerat och mattförokromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|------------------|
| nyckellängd L | 275 mm |
| maximal käfthöjd h ₁ | 7 mm |
| nyckelvidd | 15 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| maximal ringhöjd h _{2max} | 11 mm |
| Ringläge | 15 grad |
| Material | Krommolybdenstål |
| Produktslag | Skruvnyckel |