



Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 22X24mm



Beställningsdata

Ordernummer	615000 22X24
GTIN	4018754021055
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

Fördel:

AS-Drive profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	24 mm
nyckellängd L	330 mm
Nyckelvidd ₁	22 mm

maximal ring-Ø D ₁ max	34 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	37 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel