



Handsågblad ensidigt Bimetall



Beställningsdata

Ordernummer	582970
GTIN	4045197292599
Artikelklass	52S

Beskrivning

Utförande:

Sågblad för höga krav med bästa skärförmåga och livslängd. Av **bimetall** = tänder av snabbstål, härdade, rygg av högflexibelt fjäderstål. **Obrytbart – säkerhet på arbetsplatsen!**

Användningsdata:

För alla material.

Bladlängd: 300 mm

Tänder per tum: 24

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	300 mm
Produktslag	Bågsågblad