



Ringnyckelsats, hög bockning, Antal nycklar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	615500 8
GTIN	4018754058433
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	8
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615000 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615000 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615000 19X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X21 mm	615000 18X21
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615000 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615000 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615000 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615000 6X7