

**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	614910 9
GTIN	4045197461568
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	9
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614900 21
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614900 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614900 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614900 10

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614900 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614900 18
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614900 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614900 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614900 13