

**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614900 19     |
| GTIN         | 4045197442130 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| maximal käfthöjd h1                 | 8,5 mm          |
| nyckelvidd                          | 19 mm           |
| nyckellängd L                       | 278 mm          |
| Nyckelvidder                        | metrisk         |
| maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub> | 13 mm           |
| Ringläge                            | 15 grad         |
| Tillverkningsprocess                | sänksmidda      |
| Material                            | Kromvanadinstål |
| Yta                                 | förkromad       |
| Produktslag                         | Skruvnyckel     |

