

**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	614910 11
GTIN	4045197461575
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614900 10
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 30 mm	614900 30
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614900 21

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614900 13
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614900 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 27 mm	614900 27
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614900 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614900 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614900 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614900 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614900 18