

**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	614910 14
GTIN	4045197461582
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	14
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel

**Tillbehör**

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614900 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614900 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm	614900 12

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614900 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614900 10
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614900 13
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614900 21
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614900 18
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614900 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm	614900 15
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614900 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm	614900 20
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm	614900 14
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm	614900 11