



Tolvkantstændstifthylsa, 1/2 tum, nyckelvidd: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	642450 16
GTIN	4018754005741
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Med gummiinsats för bättre grepp runt tændstiften.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	5/8 tum
nyckelvidd	16 mm
Ø utgångssidan	22,4 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Längd	83 mm
hållanordning för tændstift	Gummiållare
fyrkantsfäste	1/2 tum
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats