



12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 3/8tum



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642400 3/8 |
| GTIN | 4018754007837 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|------------------------|
| Ø utgångssidan | 14,3 mm |
| Längd | 38 mm |
| nyckelvidd | 3/8 tum |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Yta | förkromning på nickel |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |