

**Garant****Cirkelsågblad trä, variabel tandning grov, Blad-Ø D: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584015 300
GTIN	4045197220714
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

**Användningsdata:**

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ LWZ för längs- och tvärsnitt i alla **naturträ- och alla träskivmaterial**.

**OBS!:**

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	30 mm
Antal tänder	28
Blad-Ø D	300 mm
sågbredd B	3,2 mm
Medbringarghåll antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm

Produktslag

Cirkelsågblad