



Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	642500 27
GTIN	4018754005697
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Dubbel sexkant med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642529

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	27 mm
Längd	83 mm
Ø utgångssidan	36,2 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN EN 3710

Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats