

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning fin, Blad-Ø D: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584055 300
GTIN	4045197220837
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ KW för **skivmaterial, ädelträfanerade och med dubbelsidigplastbeläggning samt ytförseglade material** med mycket höga krav på snittyans kvalitet.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	72
hål-Ø	30 mm
Blad-Ø D	300 mm
sågbredd B	3,2 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm
Produktslag	Cirkelsågblad