

Garant**Sticksågbladssats, 25 delar, Beteckning: T118AF****Beställningsdata**

Ordernummer	588410 T118AF
GTIN	4045197158208
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskäft **Progressiv tandning** kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

Bimetallsågblad med lång livslängd speciellt vid arbete i perforerade paneler.

leveransinnehåll:

25 delar

Teknisk beskrivning

Sågbladsmaterial	BiM
Plåttjocklek (perforerad panel)	1-3 mm
Lämplighet	_T118AF
Tanddelning	1,1 – 1,5 mm
Bladlängd	92 mm
Snitttyp	rak tandning, fin
Antalblad	25
optimerad för material	Stål
Beteckning	T118AF
Produktnamnsattribut	25 delar
Produktslag	Sticksågblad

