

Garant**Cirkelsågblad metall, variabel tandning med fas universal, Blad-Ø D: 216mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584095 216
GTIN	4045197220943
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Universal-cirkelsågblad för kapning **av många olika material** som **platt- och vinkeljärn**, aluminium samt andra icke-järnmetaller. Plan tand med fas upp till Ø 250 mm, variabel tandning med fas från Ø 300 mm.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	54
hål-Ø	30 mm
Blad-Ø D	216 mm
sågbredd B	2,2 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 mm
Produktslag	Cirkelsågblad