

**Garant****Sticksågbladssats, Beteckning: T118AF****Beställningsdata**

Ordernummer	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskäft **Progressiv tandning** kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

**Bimetallsågblad** med lång livslängd speciellt vid arbete i perforerade paneler.

**leveransinnehåll:**

Femdelad

**Teknisk beskrivning**

Plåttjocklek (perforerad panel)	1-3 mm
Antalblad	5
Bladlängd	92 mm
Tanddelning	1,1 – 1,5 mm
Sågbladsmaterial	BiM
Snitttyp	rak tandning, fin
Lämplighet	_T118AF
optimerad för material	Stål
Beteckning	T118AF
Produktslag	Sticksågblad

