

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning medel, Blad-Ø D: 315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584035 315
GTIN	4045197220783
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ UW för **skivmaterial, fanerade eller med ensidig plastbeläggning**, för längdsågning i fanerpaket samt för hårdpapp och vävlaminat.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	315 mm
hål-Ø	30 mm
Antal tänder	48
sågbredd B	3,2 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm
Produktslag	Cirkelsågblad