

Garant**Cirkelsågblad trä, variabel tandning universal, Blad-Ø D: 190mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584075 190
GTIN	4045197220868
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Universellt cirkelsågblad med lång brukstid, låg ljudnivå och **motståndskraft mot spik**. För **alla träslag** och besvärliga material inom byggsektorn, även aluminiumprofiler.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	190 mm
Antal tänder	30
hål-Ø	30 mm
sågbredd B	2,8 mm

Medbringarghåll antal/Ø/hållcirkel	2/7/42 mm
Produktslag	Cirkelsågblad