

Garant**Sticksågbladssats, Beteckning: T127D****Beställningsdata**

Ordernummer	588400 T127D
GTIN	4045197158154
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskaft**leveransinnehåll:**

Femdelad

Teknisk beskrivning

Snitttyp	Instickssågning
Plåttjocklek (solid plåt)	3-15 mm
Sågbladsmaterial	HSS
Antalblad	5
Bladlängd	100 mm
Lämplighet	_T127D
Tanddelning	3,0 mm
Metallprofil (sluten)	< 30 mm
optimerad för material	Aluminium
Beteckning	T127D
Produktslag	Sticksågblad

