

**Ringnyckelsats, hög bockning, fosfaterad, Antal nycklar: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	615910 13
GTIN	4045197385642
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, fosfaterat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	13
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615900 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615900 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X23 mm	615900 21X23
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615900 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X32 mm	615900 27X32
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615900 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615900 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X26 mm	615900 24X26
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 30X34 mm	615900 30X34
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 36X41 mm	615900 36X41
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615900 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615900 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615900 18X19