

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 13X15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 615950 13X15 |
| GTIN | 4045197441744 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| maximal ring- \varnothing D ₁ max | 22 mm |
| nyckellängd L | 239 mm |
| Nyckelvidd ₁ | 13 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 15 mm |
| maximal ring- \varnothing D ₂ max | 23 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Yta | förkromad |
| Produktnamnsattribut | förkromad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

