

Ansell**Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-128, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094749 8
GTIN	10076490464407
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® 58-128. Lätt kemikalieskyddshandske med god fingerrörlighet. Barriären i form av ett tunt nitrilsikt garanterar enastående handskydd mot kontakt med flytande irriterande. Ansell Grip Technology™ möjliggör exakt grepp om oljiga eller blöta smådelar.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Serie	AlphaTec®
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	12
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad

Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet	JKLOPT
EN 388	2121A
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	320 mm
Tjocklek	0,175 mm
Färg	svart / grön
Användningsdata	Flergångs
vikt	25,8 g
Skärskyddsklass	A
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar