



Slätvalsverktyg EG5 universal, Skafftfäste typ: VDI20



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 291500 VDI20 |
| GTIN | 4060491015507 |
| Artikelklass | 29F |

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 10 mm – 100 mm

leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

OBS!:

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
 - **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**
- Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| rull-Ø | 5 mm |
| Spetscentrumförskjutning f | 78 mm |
| maximal valskraft | 3 kN |
| Skaffäste typ | VDI20 |
| Utkragningslängd L _A | 83 mm |
| Skärriktning | vänster och höger |
| Produktslag | Slätvalsverktyg |