



## Slätvalsverktyg EG5 universal, Skaftfäste typ: VDI20



### Beställningsdata

Ordernummer	291505 VDI20
GTIN	4060491015514
Artikelklass	29F

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

#### Fördel:

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

#### Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm<sup>2</sup> och en hårdhet på upp till 45 HRC.

#### Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 10 mm – 100 mm

#### leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

#### OBS!:

Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

### Teknisk beskrivning

maximal valskraft	3 kN
Spetscentrumförskjutning f	80 mm
rull-Ø	5 mm
Skaffäste typ	VDI20
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	121 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg