

ARIANA**Högtrycksdysa 1/8 tum hangänga, Rörlängd: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	084435 12,5
GTIN	4037728217287
Artikelklass	08J

Beskrivning**Utförande:**

Högtrycksdysa för upp till 90 bar högtryckskylning samt ett svängområde på 70° till 110°. Hus av högvärdig plast.

- **För platsbesparande inbyggnad i befintliga slangsystem.**
- **Dysa 360° vridbar.**
- **Olika rörlängder kan fås.**

Användningsdata:

För inbyggnad i efterhand i befintliga system. Snabb bearbetning vid bearbetningen med höga varvtal genom högtryckskylning.

Teknisk beskrivning

Rörlängd	12,5 mm
Invändig diameter	2 mm
anslutningsgänga	1/8 tum
Produktslag	Kylsystem

