

ARIANA**Högtrycksdysa 1/8 tum hangänga, Rörlängd: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	084435 6
GTIN	4037728217256
Artikelklass	08J

Beskrivning**Utförande:**

Högtrycksdysa för upp till 90 bar högtryckskylning samt ett svängområde på 70° till 110°. Hus av högvärdig plast.

- **För platsbesparande inbyggnad i befintliga slangsystem.**
- **Dysa 360° vridbar.**
- **Olika rörlängder kan fås.**

Användningsdata:

För inbyggnad i efterhand i befintliga system. Snabb bearbetning vid bearbetningen med höga varvtal genom högtryckskylning.

Teknisk beskrivning

Rörlängd	6 mm
Invändig diameter	2 mm
anslutningsgänga	1/8 tum
Produktslag	Kylsystem

