

Ansell**Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 87-108, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 094738 10 |
| GTIN | 10076490443167 |
| Artikelklass | 04P |

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® 87-108. Skyddshandske av naturgummilatex. Hög beständighet mot vattenbaserade kemikalier och samtidigt god flexibilitet och elasticitet. Idealisk för underhåll av fabrikkssystem och tung utrustning. Handsken är lämplig vid sandblästring.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------------------|
| Handskstorlek | 10 |
| Serie | AlphaTec® |
| Skyddskategori | Kategori III |
| Handskslag | Kemikalieskyddshandskar |
| Innehåll | 1 |

| | |
|-----------------------|--|
| Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Typ A (AKLMPT) |
| Kemikaliebeständighet | AKLMPT |
| EN 388 | 3121B |
| Material | Naturgummilatex |
| Hållarmaterial | Latex |
| AQL | 0,65 |
| användningsområde | Allround |
| användningsområde | Heavy Duty |
| Längd | 610 mm |
| Tjocklek | 1,5 mm |
| Färg | svart |
| Användningsdata | Flergångs |
| vikt | 279 g |
| Skärskyddsklass | B |
| Beläggning | Naturgummilatex |
| Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |