

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 30X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	360 mm
Nyckelvidd ₁	30 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	44 mm
Nyckelvidd ₂	32 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	48 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

