

**Ansell****Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-128, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094749 7
GTIN	10076490464391
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® 58-128. Lätt kemikalieskyddshandske med god fingerrörlighet. Barriären i form av ett tunt nitrilsikt garanterar enastående handskydd mot kontakt med flytande irriterande. Ansell Grip Technology™ möjliggör exakt grepp om oljiga eller blöta smådelar.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	7
Serie	AlphaTec®
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Livsmedelcertifierad

Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet	JKLOPT
EN 388	2121A
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	320 mm
Tjocklek	0,175 mm
Färg	svart / grön
Användningsdata	Flergångs
vikt	25,8 g
Skärskyddsklass	A
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar