



Sticksågbladssats, Beteckning: T123X



Beställningsdata

Ordernummer	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskaft **Progressiv tandning** kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

leveransinnehåll:

Femdelad

Teknisk beskrivning

Tanddelning	1,2–2,6 mm
Snittyp	rak tandning, fin
Metallprofil (sluten)	< 30 mm
Bladlängd	100 mm
Sågbladsmaterial	HSS
Plåttjocklek (solid plåt)	1,5-10 mm
Antalblad	5
Lämplighet	_T123X
optimerad för material	Stål
Beteckning	T123X
Produktslag	Sticksågblad

