

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 8X9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 8X9
GTIN	4045197160928
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	182 mm
Nyckelvidd ₂	9 mm
Nyckelvidd ₁	8 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	15 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

