

Ansell**Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-270, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094759 7
GTIN	10076490462878
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® 58-270. Nitrilhandske för kemikaliearbeten med lätt till medeltung belastning.

Lätt nitril i dubbelskikt på det sömfria nylonfodret ger utmärkt fingerkänslighet och rörlighet.

Handskens låga vikt ger mycket hög komfort och samtidigt fullt skydd mot skadlig kontakt med oljor, kemikalier och andra vätskor.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

EN 374:2016: Typ A (JKLOPT)

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
Serie	AlphaTec®
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	12

Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	300 mm
Tjocklek	0,41 mm
Färg	svart / grön
Användningsdata	Flergångs
vikt	31 g
Skärskyddsklass	A
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar