

Mitutoyo**Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 1-2****Beställningsdata**

Ordernummer	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri, förkromad mättrumma.

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känslvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	18 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Kalibrering	B2
spindel-Ø	6,35 mm
avläsning	0,0001 tum
mätområde	1 - 2 tum
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 1	421150 1
-------------------------------	----------