

**Mitutoyo****Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 0-1****Beställningsdata**

Ordernummer	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfri, förkromad mättrumma.

**Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känslvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

**leveransinnehåll:**

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B1
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Mättrummas Ø	18 mm
avläsning	0,0001 tum
mätområde	0 - 1 tum
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100